



Découvrez plus de détails et  
d'accessoires assortis en ligne !

## Le modèle d'entrée de gamme dans le comptage professionnel, résolution de comptage 30.000 points, homologation en option

### Caractéristiques

- L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Programmable par le clavier :
  - nombre de pièces de référence souhaité
  - poids de référence connu
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- Fonction Fill-to-target : Nombre de pièces cible resp. poids cible librement programmable. Signal acoustique et visuel lorsque la valeur cible est atteinte
- 10 emplacements de mémoire pour poids de référence
- Mémorisation du comptage totalisé : Pour additionner des pièces du même type en total de pièces et en poids total

- Protection ESD intégrée, ce qui permet de peser de petites pièces en plastique
- Gestion de l'énergie : Rétroéclairage éteint après 5 s
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Une touche suffit pour passer du mode comptage au mode pesage
- Housse de protection transparente de série

### Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 300×225 mm
- Dimensions totales L×P×H 300×330×110 mm
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 200 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 8 h
- Poids net env. 4,0 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

#### DE SÉRIE



#### OPTION



#### FACTORY



| Modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portée<br>[Max]<br>kg | Lecture<br>[d]<br>g | Échelon<br>d'homologation<br>[e]<br>g | Charge<br>minimale<br>[Min]<br>g | Plus petit poids<br>à la pièce<br>(Normal)<br>g/pièce | Résolution de<br>comptage<br>Points | Options                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                                       |                                  |                                                       |                                     | Homologation<br>M<br>KERN | Cert. d'étalonnage<br>Accr. DAkkS<br>KERN |
| <b>KERN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                                       |                                  |                                                       |                                     |                           |                                           |
| <b>CXB 3K0.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 0,2                 | -                                     | -                                | 2                                                     | 15.000                              | -                         | 963-127                                   |
| <b>CXB 6K0.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                     | 0,5                 | -                                     | -                                | 5                                                     | 12.000                              | -                         | 963-128                                   |
| <b>CXB 15K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                    | 1                   | -                                     | -                                | 10                                                    | 15.000                              | -                         | 963-128                                   |
| <b>CXB 30K2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                    | 2                   | -                                     | -                                | 20                                                    | 15.000                              | -                         | 963-128                                   |
| Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation. |                       |                     |                                       |                                  |                                                       |                                     |                           |                                           |
| <b>CXB 3K1NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 1                   | 1                                     | 20                               | 10                                                    | 3.000                               | 965-227                   | 963-127                                   |
| <b>CXB 6K2NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                     | 2                   | 2                                     | 40                               | 20                                                    | 3.000                               | 965-228                   | 963-128                                   |
| <b>CXB 15K5NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                    | 5                   | 5                                     | 100                              | 50                                                    | 3.000                               | 965-228                   | 963-128                                   |
| <b>CXB 30K10NM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                    | 10                  | 10                                    | 200                              | 100                                                   | 3.000                               | 965-228                   | 963-128                                   |