

KERN FCE 6K2N

KERN

Balance de table d'entrée de gamme – mobile, légère, maniable



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table
Famille de produits	FCE

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	6000 g
Lecture [d]	2 g
Reproductibilité	2 g
Linéarité	± 4 g
Résolution	3.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	6 kg (M2)
Points d'ajustage possibles	6 kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	10 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g
Fluage maximal (15 minutes)	8 g
Fluage maximal (30 minutes)	16 g
Unité prééglée	g

Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	270×323×110 mm
----------------------------	----------------

Dimensions surface de pesée (L×P)	253×228 mm
Dimensions surface de pesée	253×228 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	252×228×12,5 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	plastique

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	2

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 300 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm
Pile	9 V bloc
Pile temps de chargement	12 h
Batterie	FCB-A01
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie en option	Batterie en option

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C

KERN FCE 6K2N



Balance de table d'entrée de gamme – mobile, légère, maniable

Température de stockage [Max] 60 °C

Homologation

Sigle CE ✓

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-248

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-128

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 340×400×190 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 2,4 kg

Poids brut env. 3,0 kg

Poids d'expédition 5,2 kg


Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761202719

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

