



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance pour colis polyvalente avec plateau de pesée robuste en inox – également avec plateforme XL et grandes étendues de pesée

Caractéristiques

- Plateau de pesée en inox, structure en acier laqué
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage de l'afficheur de série
- Fonction Hold : Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable
- Housse de protection transparente de série
- Bloc d'alimentation universel externe inclus

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme de pesage, inox
 - A** L×P×H 315×305×57 mm
 - B** L×P×H 550×550×58 mm, grande illustration
 - C** L×P×H 950×500×58 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 4×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 60 h
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Repro- ductibilité g	Linéarité g	Longueur du câble (câble spiralé) env. m	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Options
								Cert. d'étalonnage Accr. DAkkS KERN
KERN								
EOB 15K5	15	5	5	± 10	1,8	3,8	A	963-128
EOB 35K10	35	10	10	± 20	1,8	3,8	A	963-128
EOB 60K20	60	20	20	± 40	1,8	3,8	A	963-129
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50	150	50	50	± 100	1,8	3,8	A	963-129
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	2,7	17	C	963-129
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	1,8	3,8	A	963-129
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	2,7	13	B	963-129
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	2,7	17	C	963-129