











art. n°		
SK 46 ...		
art. n°		
SK 578 ...		
art. n°		
SK 577 ...		
art. n°		
SK 569 ...		
art. n°		
SK 570 ...		
veuillez indiquer:	... 	10 15 20 25 37,5 50 1000 mm

versions spéciales, surfaces et modifications sur demande
surface: anodisé noir