












Dissipateurs pour LED

<p>art. n°</p> <p>SK 46 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 578 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 577 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 569 ...</p>		
<p>art. n°</p> <p>SK 570 ...</p>		
<p>veuillez indiquer: ... </p> <p style="text-align: center;">10 15 20 25 37,5 50 1000 mm</p>		

versions spéciales, surfaces et modifications sur demande

surface: anodisé noir

Dissipateurs à picots Ø
Dissipateurs pour LED Ø
Dissipateur sur demande d'un client
Pâte thermique

→ B 26 - 28
→ B 29 - 33
→ A 135 - 136
→ E 13

Feuille thermocond. WLFT 404/405
Colle thermo-conductrice
Dissipateurs CMS
Notes techniques

→ E 5
→ E 15
→ B 38 - 40
→ A 2 - 7

B 34

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N