

**VPMS (bouchon aveugle en laiton)
VP M25-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP M25-MS65
Référence	1777750000
Version	VPMS (bouchon aveugle en laiton), Bouchons obturateurs, M 25, 7 mm, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4032248158027
Cdt.	100 pièce(s)

VPMS (bouchon aveugle en laiton)
VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	11 mm	Longueur (pouces)	0,433 inch
Hauteur	11 mm	Hauteur (pouces)	0,433 inch
Poids net	14,26 g	Diamètre	28 mm

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP68	Diamètre de la tête	28 mm
Filetage (extérieur)	M 25	Joint	NBR
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	7 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	Métrique		

Classifications

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**VPMS (bouchon aveugle en laiton)
VP M25-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins