

**GWDR PO (joint plat - polyéthylène)
GWDR M40-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Informations générales de commande

Type	GWDR M40-PO
Référence	1777970000
Version	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 40, Polyéthylène
GTIN (EAN)	4032248158232
Cdt.	50 pièce(s)

GWDR PO (joint plat - polyéthylène)
GWDR M40-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 0,66 g

Caractéristiques générales

Epaisseur	2 mm	Diamètre du joint d'étanchéité	45 mm
Diamètre extérieur	45 mm	Diamètre interne D2	40 mm
Epaisseur	2 mm	Filetage (extérieur)	M 40
Joint	PE-HD	Matériau	Polyéthylène
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	90 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Presse-étoupes	Métrique

Classifications

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**GWDR PO (joint plat - polyéthylène)
GWDR M40-PO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins