

**SwitchMark
SM-H 27/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SM est un repère MultiCard pour le repérage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Les systèmes de marquage PrintJet Pro, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo permettent de réaliser des plaquettes personnalisées.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM-H 27/27 SW
Référence	1782710000
Version	SwitchMark, Accessoires, 59 x 27 mm, noir
GTIN (EAN)	4032248179084
Cdt.	10 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SwitchMark
SM-H 27/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Hauteur	59 mm	Hauteur (pouces)	2,323 inch
Profondeur	3,3 mm	Profondeur (pouces)	0,13 inch
Poids net	2,8 g	Diamètre	22 mm

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	0	Halogène	Non
Largeur	27 mm	Matériau	Polyamide 66
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	22 mm
----------	-------

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

SwitchMark SM-H 27/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

