

**Tournevis
IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tournevis six pans avec poignée transversale en plastique de haute qualité

- Surface nickelée
- En acier chrome-vanadium durci
- Fabriqué selon DIN 6911
- Adapté aux vis selon DIN 6912

Informations générales de commande

Type	IS 6 DIN 6911
Référence	0407900000
Version	Outils, clé mâle, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Tournevis IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4,331 inch
Poids	61 g	Poids net	61 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Outils à couper

Forme	Mâle	Taille	6
longueur de la lame	80 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-02-27
eClass 9.1	21-01-90-90		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	WSCAD