

**Presse
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 3
Référence	0567300000
Version	Presse, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage carré
GTIN (EAN)	4008190052423
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	426 g	Poids net	427,56 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Embouts isolés / non isolés	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Plage de sertissage, max.	6 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage carré	Section de l'embout, min.	0,5 mm ²
Section de l'embout, max.	6 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	WSCAD

Fiche de données

**Presse
PZ 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

