

**CIE #96 boîtiers
HDC 24B XXL MOUNT FRAME**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les nouveaux boîtiers RockStar® résistent à l'eau de mer, offrent un degré de résistance aux chocs élevé, respectent IP68 et IP69K et ont été conçus pour supporter des conditions environnementales extrêmes et de fortes vibrations, conformément à DIN EN 61373 cat. 2 (boggie). Ainsi, cette famille de boîtiers est particulièrement adaptée aux systèmes de connecteurs industriels étanches sans défaillances ni maintenance, dans l'industrie du transport, dans la production d'électricité et dans toute application à très fortes contraintes. Au cours de la phase de développement, des mesures ont aussi été implémentées pour rendre les boîtiers extrêmement résistants à la CEM.

Informations générales de commande

Type	HDC 24B XXL MOUNT FRAME
Référence	1003470000
Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP68, IP69K, , Bouchon vissé, Standard
GTIN (EAN)	4032248699810
Cdt.	1 pièce(s)

**CIE #96 boîtiers
HDC 24B XXL MOUNT FRAME**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2,283 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Profondeur	156 mm	Profondeur (pouces)	6,142 inch
Cote de fixation largeur	130 mm	Cote de fixation hauteur	32 mm
Poids net	88 g		

Températures

Température limite	-50 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Oui	Degré de protection	IP68, IP69K
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté		

Dimensions

Distance des trous, longueur A2	130 mm	Hauteur boîtier B	12 mm
Longueur boîtier	156 mm		

Version

Forme	Standard	Indiqué pour ModuPlug®	Oui
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	sous-partie	Taille	8
Type	Embase (traversée)	Version système de fermeture	Bouchon vissé

Classifications

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-04	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP

CIE #96 boîtiers

HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins