

**CIE #96 Connecteur enfichable  
HDC 24B HP550 MPL3 TYP1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les boîtiers RockStar<sup>®</sup> HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

**Informations générales de commande**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC 24B HP550 MPL3 TYP1                                      |
| Référence  | <a href="#">1103720000</a>                                   |
| Version    | CIE ,96 Connecteur enfichable, Nombre de pôles: 3, Taille: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248878031                                                |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                   |

**CIE #96 Connecteur enfichable  
HDC 24B HP550 MPL3 TYP1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|                          |         |                          |            |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
| Longueur                 | 140 mm  | Longueur (pouces)        | 5,512 inch |
| Largeur                  | 42 mm   | Largeur (pouces)         | 1,654 inch |
| Hauteur                  | 46 mm   | Hauteur (pouces)         | 1,811 inch |
| Cote de fixation largeur | 32 mm   | Cote de fixation hauteur | 130 mm     |
| Poids net                | 69,44 g |                          |            |

**Températures**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement , max. | 120 °C | Température de fonctionnement , min. | -50 °C |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|

**Caractéristiques générales**

|         |             |          |                  |
|---------|-------------|----------|------------------|
| Couleur | gris argent | Matériau | Acier inoxydable |
| Série   | HighPower   |          |                  |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002635    | ETIM 5.0   | EC002635    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-02 | eClass 8.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 | eClass 9.1 | 27-44-01-92 |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**Fiche de données****CIE #96 Connecteur enfichable  
HDC 24B HP550 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**