

Presse HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pour contacts C1
- pour contacts Sub-D du module ConCept CM-20
- Pincés à sertir IE

Informations générales de commande

Type	HTF HYB
Référence	1119580000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.08mm², 1mm², Sertissage FoderB
GTIN (EAN)	4032248900626
Cdt.	1 pièce(s)

**Presse
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	438 g	Poids net	443,2 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Description du contact

Plage de sertissage, min.	0,08 mm ²	Plage de sertissage, max.	1 mm ²
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,08 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB
Profil de sertissage 1, max.	0,2 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	0,2 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	0,5 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	0,75 mm ²
Profil de sertissage 3, max.	1 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments


Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN
--------------------	-------------------------------------

Fiche de données**Presse
HTF HYB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**