

**CIE #96 boîtiers  
HDC IP68 24B MD 2M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**IP68**

Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC IP68 24B MD 2M32                                                                                                                   |
| Référence  | <a href="#">1120000000</a>                                                                                                             |
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 8, Degré de protection: IP68, IP69K, Couverture, Bouchon vissé, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118041460                                                                                                                          |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                             |

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC IP68 24B MD 2M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|                          |        |                     |            |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur                  | 57 mm  | Largeur (pouces)    | 2,244 inch |
| Hauteur                  | 19 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,748 inch |
| Profondeur               | 181 mm | Profondeur (pouces) | 7,126 inch |
| Cote de fixation largeur | 164 mm | Poids net           | 464,2 g    |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -50 °C ... 120 °C |
|--------------------|-------------------|

**Caractéristiques générales**

|                                       |                  |                             |                   |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Boîtiers CEM                          | Oui              | Couple de serrage           | 11 Nm             |
| Degré de protection                   | IP68, IP69K      | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable | Surface                     | Électrolaqué      |
| Série                                 | HighPower        |                             |                   |

**Version**

|                                        |                     |                                         |               |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Couple de serrage                      | 11 Nm               | Entrée du câble                         | a. filetage   |
| Filetage (intérieur)                   | M 32                | Forme                                   | Standard      |
| Joint                                  | Caoutchouc siliconé | Nombre d'entrées de câble latéralement  | 0             |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 2                   | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Couvercle     |
| Taille                                 | 8                   | Taille des entrées de câbles            | M 32          |
| Type                                   | Protection          | Version boîtier                         | Couvercle     |
| Version système de fermeture           | Bouchon vissé       | Version étrier                          | Bouchon vissé |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |