

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Outil manuel à couper pour canaux de câblage et couvercles ; jusqu'à 125 mm de largeur et une épaisseur de paroi de 2,5 mm. Uniquement pour des plastiques non renforcés par des matières de remplissage

- Coupe sans bavure
- Butée de conducteur (1 000 mm) avec guide pour coupe à dimension précise
- Appareil de table pour montage sur établi ou poste de travail similaire
- Lame durcie en acier spécial

Informations générales de commande

Type	VKSW
Référence	1137530000
Version	Dispositif de coupe de conduites de câbles
GTIN (EAN)	4032248919406
Cdt.	1 pièce(s)

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	280 mm	Largeur (pouces)	11,024 inch
Hauteur	285 mm	Hauteur (pouces)	11,22 inch
Profondeur	290 mm	Profondeur (pouces)	11,417 inch
Poids	15 000 g	Poids net	10 700 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)