

Support MCP AP BASIC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Le traceur MCP Basic 2 est un traceur flexible et portable qui permet l'impression facile et rapide de vos éléments de repérage sur place.

Le MCP Basic convient pour les petits volumes, l'étiquetage de pièces et de stocks résiduels.
 Petit traceur à plat peu encombrant

- Plaque de maintien pour 3 MultiCards, mise en place facile des éléments MultiCard.
- Des plaques de montage pour SlimFix taille 4 à 6 et pour les étiquettes sont disponibles en option
- Utilisation grâce au logiciel M-Print® PRO de Weidmüller

Le MCP Plus complète les systèmes d'identification Weidmüller et le concept MultiCard Weidmüller. Le réceptacle automatique de stylos permet de stocker les stylos sur le traceur et évite le séchage des pointes grâce à des bagues d'étanchéité spéciales. Avec seulement deux plaques de montage vous pouvez marquer toute la gamme des Multicards.

Informations générales de commande

Type	MCP AP BASIC
Référence	1139880000
Version	Support
GTIN (EAN)	403224892203 1
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

**Support
MCP AP BASIC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	270 mm	Largeur (pouces)	10,63 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0,394 inch
Profondeur	324 mm	Profondeur (pouces)	12,756 inch
Poids net	1 080 g		

Systèmes de marquage

Type de repère	Version	Plaque de maintien MCP Plus pour traceur pour repère MultiCard
MultiCard		

Classifications

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

Agréments

Agréments



ROHS Conforme