

**Outils à couper  
KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils à couper sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

**Informations générales de commande**

Type	KT 22
Référence	<a href="#">1157830000</a>
Version	Outils à couper ,Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945528
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Outils à couper KT 22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	245 mm	Largeur (pouces)	9,646 inch
Hauteur	71,5 mm	Hauteur (pouces)	2,815 inch
Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Poids	460 g	Poids net	471,68 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques techniques

Version mécanique à une main

### Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	22 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble aluminium rigide, max. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>
Câble cuivre - multibrin, max.	50 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	1 AWG
Câble cuivre - rigide, max.	25 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	3 AWG
Câble cuivre - souple, max.	95 mm <sup>2</sup>	Câble cuivre - souple, max. (AWG)	3/0 AWG
Câble cuivre, max. Ø	22 mm	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, Ø max.	22 mm

### Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)  
Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Fiche de données****Outils à couper  
KT 22**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

---

 max. 22 mm

 max. 25 mm<sup>2</sup>

 max. 50 mm<sup>2</sup>

 max. 95 mm<sup>2</sup>

---

---

---