

THM
THM ET S7 50/12.5 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S, S7-300 and S7-400 de Siemens.

- Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM.
- Les étiquettes se détachent aisément
- L'imprimante THM Plus S garantit une impression ultra-résistante

Informations générales de commande

Type	THM ET S7 50/12.5 TU
Référence	1161790000
Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 50 x 12.5 mm, Siemens, turquoise
GTIN (EAN)	4032248950928
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 50/12.5 TU
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	12,5 mm	Largeur (pouces)	0,492 inch
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	766 g		

Caractéristiques générales

Agrément selon UL 969	Non	Application / fabricant	Siemens
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	turquoise
Halogène	Non	Largeur	12,5 mm
Matériau	Polypropylène	Nombre par rouleau	2 000
Procédé d'impression	Transfer thermique	Version	sans halogène
plage de température d'utilisation	-50...100 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

THM
THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins