

**CRIMPFIX L PZ3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Commandes sur demande  
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

**Informations générales de commande**

Type	CRIMPFIX L PZ3
Référence	<a href="#">1243790000</a>
Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4050118031966
Cdt.	1 pièce(s)

**CRIMPFIX L PZ3**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15,354 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18,11 inch
Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Poids	31 kg	Poids net	34 000 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Caractéristiques techniques**

Raccordement électrique 100-240 V / 50/65 Hz

**Machines automatiques de dénudage/sertissage**

Cadence	env. 1 s	Consommables	embouts desserrés
Entraînement	Électropneumatique	Longueur de sertissage	8 mm
Longueur embout	14 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Classifications**

ETIM 4.0	EC000149	ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

 Documentation utilisateur [Manual](#)