

**Tournevis  
SDIK PZ2 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

1000 V  
IEC 60900

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

**Informations générales de commande**

Type	SDIK PZ2 SL
Référence	<a href="#">1274740000</a>
Version	Outils de montage, longueur de la lame: 100 mm
GTIN (EAN)	4050118073218
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Tournevis SDIK PZ2 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	218 mm	Largeur (pouces)	8,583 inch
Poids net	101 g	Diamètre	36 mm

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Outils à couper

Forme	Pozidrive	Taille	2
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	Gr. PZ2	longueur de la lame	100 mm

### Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>

**Fiche de données**

**Tournevis  
SDIK PZ2 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

