

**CIE #96 boîtiers  
HDC 07A AWLU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

| Type       | HDC 07A AWLU                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1652420000</a>                                                                                              |
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 1, Degré de protection: IP65, Embase encastrée, Etriers transversaux sur I,92embase, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190402471                                                                                                           |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                              |

**CIE #96 boîtiers  
HDC 07A AWLU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|                          |         |                     |            |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur                  | 36,5 mm | Largeur (pouces)    | 1,437 inch |
| Hauteur                  | 52,8 mm | Hauteur (pouces)    | 2,079 inch |
| Profondeur               | 65,5 mm | Profondeur (pouces) | 2,579 inch |
| Cote de fixation largeur | 30 mm   | Poids net           | 23 g       |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Caractéristiques générales**

|                                       |                  |                                     |           |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| Boîtiers CEM                          | Non              | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0       |
| Degré de protection                   | IP65             | Matériau de base du boîtier         | Plastique |
| Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |                                     |           |

**Dimensions**

|                                 |         |                   |       |
|---------------------------------|---------|-------------------|-------|
| Distance des trous, longueur A2 | 30 mm   | Entrée du câble   | coudé |
| Hauteur boîtier B               | 26,7 mm | Hauteur socle B 1 | 3 mm  |
| Largeur boîtier C               | 24,2 mm | Largeur socle C 1 | 42 mm |
| Longueur boîtier                | 41,5 mm |                   |       |

**Version**

|                                         |                                     |                 |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Entrée du câble                         | coudé                               | Forme           | Standard           |
| Indiqué pour ModuPlug®                  | Non                                 | Joint           | NBR                |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | sous-partie                         | Taille          | 1                  |
| Type                                    | Embase (traversée)                  | Version boîtier | Embase encastrée   |
| Version système de fermeture            | Etriers transversaux sur I#92embase | Version étrier  | Etrier transversal |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### CIE #96 boîtiers HDC 07A AWLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Documentation technique | <a href="#">1652420000 HDC_07A AWLU_STP_Blatt__1.pdf</a>                |
| Données techniques      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Données techniques      | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**Fiche de données**

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 07A AWLU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**