

**CIE #96 boîtiers  
HDC 06B TSLU 1PG13G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC 06B TSLU 1PG13G                                                                                                                                                                           |
| Référence  | <a href="#">1670530000</a>                                                                                                                                                                    |
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP65, Entrée du câble, latérale, Boîtier du connecteur, Etrier longitudinal sur I,92embase, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 13,5 |
| GTIN (EAN) | 4008190431617                                                                                                                                                                                 |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                                    |

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 06B TSLU 1PG13G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Largeur   | 43 mm | Largeur (pouces) | 1,693 inch |
| Hauteur   | 52 mm | Hauteur (pouces) | 2,047 inch |
| Poids net | 125 g |                  |            |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Caractéristiques générales**

|                             |                   |                                       |                  |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| Boîtiers CEM                | Non               | Degré de protection                   | IP65             |
| Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
| Surface                     | Électrolyse       |                                       |                  |

**Dimensions**

|                   |             |                   |       |
|-------------------|-------------|-------------------|-------|
| Entrée du câble   | a. filetage | Hauteur boîtier B | 52 mm |
| Largeur boîtier C | 43 mm       | Longueur boîtier  | 60 mm |

**Version**

|                                         |                                                  |                                        |                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Entrée du câble                         | a. filetage                                      | Filetage (intérieur)                   | PG 13,5                            |
| Forme                                   | Standard                                         | Indiqué pour ModuPlug®                 | Non                                |
| Nombre d'entrées de câble latéralement  | 1                                                | Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0                                  |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie supérieure                                | Taille                                 | 3                                  |
| Taille des entrées de câbles            | PG 13,5                                          | Type                                   | Prise mâle                         |
| Version boîtier                         | Entrée du câble, latérale, Boîtier du connecteur | Version système de fermeture           | Etrier longitudinal sur I#92embase |
| Version étrier                          | Etrier longitudinal                              |                                        |                                    |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Agréments**

Agréments


 ROHS Conforme

**Fiche de données****CIE #96 boîtiers**  
**HDC 06B TSLU 1PG13G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Documentation technique | <a href="#">1670530000 HDC_06B_TSLU_1PG13G_STP_Blatt_1.pdf</a>          |
| Données techniques      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Données techniques      | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**Fiche de données**

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 06B TSLU 1PG13G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**