

ESG SCHS2 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Des versions pour les appareils des constructeurs suivants sont proposées :

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou adhésives selon le type

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou adhésives selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|--|
| Type | SCHS2 K |
| Référence | 1720600000 |
| Version | ESG, Accessoires x 8 mm, PVC, Couleur: noir, autoadhésif |
| GTIN (EAN) | 4008190362270 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |
| imprimante compatible | 1324380000 |

Fiche de données

ESG
SCHS2 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Largeur | 8 mm | Largeur (pouces) | 0,315 inch |
| Hauteur | 1 000 mm | Hauteur (pouces) | 39,37 inch |
| Profondeur | 6 mm | Profondeur (pouces) | 0,236 inch |
| Poids net | 31 g | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------|
| Adhésif | Bande adhésive double-face | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Couleur | noir | Couleur du matériau selon code couleurs | 0 |
| Halogène | Non | Largeur | 8 mm |
| Matériau | PVC | Version | autoadhésif |
| plage de température d'utilisation | -20...80 °C | | |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-11-37 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-37 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Données techniques | WSCAD, EPLAN |
|--------------------|------------------------------|

Fiche de données

**ESG
SCHS2 K**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

