

Plotterpen 0,25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le traceur MCP Basic 2 est un traceur flexible et portable qui permet l'impression facile et rapide de vos éléments de repérage sur place.

Le MCP Basic convient pour les petits volumes, l'étiquetage de pièces et de stocks résiduels.

Petit traceur à plat peu encombrant

- Plaque de maintien pour 3 MultiCards, mise en place facile des éléments MultiCard.
- Des plaques de montage pour SlimFix taille 4 à 6 et pour les étiquettes sont disponibles en option
- Utilisation grâce au logiciel M-Print® PRO de Weidmüller

Le MCP Plus complète les systèmes d'identification Weidmüller et le concept MultiCard Weidmüller. Le réceptacle automatique de stylos permet de stocker les stylos sur le traceur et évite le séchage des pointes grâce à des bagues d'étanchéité spéciales. Avec seulement deux plaques de montage vous pouvez marquer toute la gamme des Multicards.

Informations générales de commande

Type	Plotterpen 0,25
Référence	1768540000
Version	Stylo pour traceur
GTIN (EAN)	4032248110797
Cdt.	1 pièce(s)

Plotterpen 0,25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	6,5 g
-----------	-------

Systèmes de marquage

Version	Stylo pour traceur avec pointe 0,25 mm, rechargeable
---------	--

Classifications

ETIM 4.0	EC000610	ETIM 5.0	EC000610
ETIM 6.0	EC000610	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-06-09
eClass 7.1	19-14-92-90	eClass 8.1	19-14-92-90
eClass 9.0	24-32-11-90	eClass 9.1	19-14-06-09

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
--------------------	-----------------------