

Série Z
ZBW 1/3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Illustration du produit****Raccordement avec technologie de raccordement à ressort**

La technologie de raccordement à ressort est un système de contact universel pour tous les types courants de raccordement de conducteur. Grâce à son exceptionnel niveau de souplesse, la ressort représente une alternative rentable de raccordement.

Informations générales de commande

Type	ZBW 1/3.5
Référence	1781930000
Version	Série Z, Outil de manipulation
GTIN (EAN)	4032248199532
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Série Z
ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	27,76 mm	Largeur (pouces)	1,093 inch
Hauteur	140,7 mm	Hauteur (pouces)	5,539 inch
Profondeur	23,75 mm	Profondeur (pouces)	0,935 inch
Poids net	16,522 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
----------------------------------------	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau	POM	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		

Caractéristiques du système

Version	Outil de manipulation
---------	-----------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------