

SAI-Y-5S PARA 2M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Les dérivateurs en Y sont utilisés pour regrouper et distribuer plusieurs signaux, afin de gagner de la place.

Informations générales de commande

Type	SAI-Y-5S PARA 2M12
Référence	1783430000
Version	Fiche Y, M12 / M12
GTIN (EAN)	4032248183364
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-Y-5S PARA 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 23 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques de raccordement

Sortie groupe - connecteur débrochable

Mâle M12

Sortie simple 1 - connecteur débrochable

Femelle M12

Sortie simple 2 - connecteur débrochable

Femelle M12

Couple de serrage

M12 : 0,8 - 1,2 Nm

Caractéristiques générales

Codage

A

Courant nominal

4 A

Degré de pollution

3

Degré de protection

IP67

Diamètre extérieur du conducteur

-

Filetage du raccordement

M12 / M12

Matériau de base du boîtier

PBT

Matériau de contact du mâle

CuZn

Matériau du contact de la femelle

CuZn

Nombre de pôles

5

Plage de températures du coffret

-25...90 °C

Raccordement du blindage

Non

Surface du contact

Au (Or)

Tension nominale

24 V

Classifications

ETIM 3.0

EC002062

ETIM 4.0

EC002635

ETIM 5.0

EC002635

ETIM 6.0

EC002925

UNSPSC

30-21-18-10

eClass 5.1

27-26-07-01

eClass 6.2

27-26-07-02

eClass 7.1

27-44-01-02

eClass 8.1

27-44-01-02

eClass 9.0

27-44-01-06

eClass 9.1

27-44-01-06

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue


[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-5S PARA 2M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Schéma

1. Female M12

2. Female M12

