

Screwty-M8 F-DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**L'outil idéal pour tout type d'application**

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Type	Screwty-M8 F-DM
Référence	1900031000
Version	Outils, Outil de serrage pour connecteur M8
GTIN (EAN)	4032248436835
Cdt.	1 pièce(s)

Screwty-M8 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 261 g

Classifications

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)