

**Screwty M12 KO o. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12, avec une dimension extérieure du moletage de  $14,5 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

**Informations générales de commande**

Type	Screwty M12 KO o. SD
Référence	<a href="#">1900100000</a>
Version	Outils, Outil de serrage pour câbles M12 surmoulés
GTIN (EAN)	4032248409952
Cdt.	1 pièce(s)

**Screwty M12 KO o. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 17 g

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000174	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)