

Screwty M12f KO o. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12 à équiper, avec une dimension extérieure du moletage de $19,8 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | Screwty M12f KO o. SD |
| Référence | 1900120000 |
| Version | Outils, Outil de serrage pour connecteur M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248409976 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

Screwty M12f KO o. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 18 g

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000174 | ETIM 4.0 | EC000174 |
| ETIM 5.0 | EC000174 | ETIM 6.0 | EC000149 |
| eClass 6.2 | 21-04-01-90 | eClass 7.1 | 21-04-01-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-01-90 | eClass 9.0 | 21-04-50-03 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 | | |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)