

## Support MCP AP LABELS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Le traceur MCP Basic 2 est un traceur flexible et portable qui permet l'impression facile et rapide de vos éléments de repérage sur place.

Le MCP Basic convient pour les petits volumes, l'étiquetage de pièces et de stocks résiduels.  
Petit traceur à plat peu encombrant

- Plaque de maintien pour 3 MultiCards, mise en place facile des éléments MultiCard.
- Des plaques de montage pour SlimFix taille 4 à 6 et pour les étiquettes sont disponibles en option
- Utilisation grâce au logiciel M-Print® PRO de Weidmüller

Le MCP Plus complète les systèmes d'identification Weidmüller et le concept MultiCard Weidmüller. Le réceptacle automatique de stylos permet de stocker les stylos sur le traceur et évite le séchage des pointes grâce à des bagues d'étanchéité spéciales. Avec seulement deux plaques de montage vous pouvez marquer toute la gamme des Multicards.

### Informations générales de commande

Type	MCP AP LABELS
Référence	<a href="#">1924370000</a>
Version	Support
GTIN (EAN)	4032248563555
Cdt.	1 pièce(s)

**Fiche de données**

**Support  
MCP AP LABELS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8,268 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0,394 inch
Profondeur	324 mm	Profondeur (pouces)	12,756 inch
Poids net	868 g		

**Systèmes de marquage**

Type de repère	Version	Plaque de maintien MCP de traceur pour feuilles étiquettes A4
Etiquettes		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme