

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- La soupape de surpression protège contre les surcharges
- Tête cylindrique coudée à 90°
- Tête coudée pouvant tourner à 360°
- Poignée ergonomique avec ressort de rappel
- Le résidu ne vient plus se coincer, grâce à la triple division
- Poinçonneuse hydraulique en aluminium à haute résistance (environ 40 % de poids économisé)
- Durée de vie fortement réduite lors de l'utilisation de tôles en acier inox

Informations générales de commande

Type	IE-KO-HAT
Référence	1966810000
Version	Poinçonneur de tôle
GTIN (EAN)	4032248659630
Cdt.	1 pièce(s)

IE-KO-HAT
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	290 mm	Largeur (pouces)	11,417 inch
Hauteur	120 mm	Hauteur (pouces)	4,724 inch
Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2,756 inch
Poids	1,9 kg	Poids net	3 262 g

Outils à couper

Force d'emboutissage	75 kN	Pression de fonctionnement max..	650 bar
Trous carrés jusqu'à	68 x 68 mm; 2, mm F = 370 N/mm ²	Trous rectangulaires jusqu'à	68 x 68 mm; 2, mm F = 370 N/mm ²
Trous ronds de 1 à Ø 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²	Trous ronds de 2 à Ø 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²
Trous ronds de 3 à Ø 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
--------------------	--

Fiche de données

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

