

Screwty M23**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de $26,2 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Type | Screwty M23 |
| Référence | 1981560000 |
| Version | Outils, Outil de serrage |
| GTIN (EAN) | 4032248677702 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

Screwty M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 23 g

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001583 | ETIM 4.0 | EC001583 |
| ETIM 5.0 | EC001583 | ETIM 6.0 | EC000149 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-06 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-06 | eClass 8.1 | 27-14-92-06 |
| eClass 9.0 | 21-04-50-03 | eClass 9.1 | 21-01-90-90 |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)