


**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
SMSE LN FE MCZ 1.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Boîtier miniature ouvert au format bloc de jonction avec 5 raccordements à ressort. Une plaque de face-avant transparente et basculante sert au repérage et à l'accès aux potentiomètres et aux indicateurs d'état. Les 3 raccordements supérieurs peuvent être connectés transversalement avec les cavaliers enfichables. Une plaque de protection pour fermer le boîtier est également disponible.

Informations générales de commande

Type	SMSE LN FE MCZ 1.5
Référence	2224380000
Version	Boîtiers vides pour l'électronique, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
GTIN (EAN)	4008190967437
Cdt.	300 pièce(s)

Fiche de données

OMNIMATE Housing - TERMINALBOX SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,69 g

Données des matériaux

Température de stockage, min.	-25 °C	Température de stockage, max.	55 °C
humidité relative pendant le stockage, max.	80 %	Température de fonctionnement, min.	-50 °C
Température de fonctionnement, max.	120 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	120 °C		

Caractéristiques du système

Degré de protection IP20

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-90
eClass 7.1	27-14-91-90	eClass 8.1	27-14-91-90
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Remarques

Remarque

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)