

GWHUE BUS M12 BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tous les éléments requis pour atteindre le degré de protection IP67 sont inclus dans les accessoires.

Informations générales de commande

Type	GWHUE BUS M12 BU SAI
Référence	4322750000
GTIN (EAN)	4032248836406
Cdt.	1 pièce(s)

GWHUE BUS M12 BU SAI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 10,314 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Données techniques boîtier vide

Degré de protection IP67, entièrement monté Type de raccordement Femelle

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	35-02-11-01
eClass 7.1	35-02-11-01	eClass 8.1	35-02-11-01
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)