

GWHUE BUS M12 SF SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tous les éléments requis pour atteindre le degré de protection IP67 sont inclus dans les accessoires.

Informations générales de commande

Type	GWHUE BUS M12 SF SAI
Référence	4322760000
GTIN (EAN)	4032248836390
Cdt.	1 pièce(s)

GWHUE BUS M12 SF SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	8,057 g
-----------	---------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Données techniques boîtier vide

Degré de protection	IP67, entièrement monté	Type de raccordement	Mâle
---------------------	-------------------------	----------------------	------

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	35-02-11-01
eClass 7.1	35-02-11-01	eClass 8.1	35-02-11-01
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
--------------------	---