

PAC
PAC-UNIV-HE20-LCH-1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Informations générales de commande

Type	PAC-UNIV-HE20-LCH-1M
Référence	7789306010
Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.14 mm ²
GTIN (EAN)	8430243969062
Cdt.	1 pièce(s)

PAC PAC-UNIV-HE20-LCH-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 66 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	50 °C	Température de fonctionnement, min.	-10 °C
Température de stockage, max.	60 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C	Température de stockage	-10...60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Données générales

Interface API	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P	Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P
Nombre de pôles, min.	20 pôles	Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm
Câble	Câble LiYY	Longueur du câble	1 m
Matériau	PVC	Section du conducteur	0,14 mm ²

Données électriques

Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	≤ 150 mΩ/m
Test de haute tension	1 KV/1s		

Classifications

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)