

**FBK
FBK 10/350 RK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Le câble de commande pré-confectionné est équipé de connecteurs femelles à 10 ou 40 pôles débrochables conformes à la norme IEC 603/1 DIN 41 651. Ils sont utilisés entre autres pour le raccordement de l'adaptateur frontal de l'API aux interfaces actives ou passives de Weidmüller. Ils sont disponibles en différentes longueurs.

Informations générales de commande

Type	FBK 10/350 RK
Référence	8235410000
Version	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

FBK
FBK 10/350 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 211 g

Températures

Température de stockage, max.	70 °C	Température de stockage, min.	-10 °C
Température de fonctionnement		Température de stockage	-10...70 °C

Données générales

Interface API	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P	Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
Nombre de pôles, min.	10 pôles	Câble	Câble LiYY
Longueur du câble	3,5 m	Matériau	PVC
Section du conducteur	0,14 mm ²		

Données électriques

Tension nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Courant total, max.	3 A	Résistance	55 mΩ/m

Classifications

ETIM 3.0	EC000237	ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
UNSPSC	26-12-16-03	eClass 5.1	27-24-22-14
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Agréments

ROHS Conforme