

**Ethernet industriel
IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Prise de raccordement, version pour connecteurs
débrochables SnapIn Var.6 selon CEI 61076-3-106 en
plastique

Informations générales de commande

Type	IE-S-IP67
Référence	8808370000
Version	Prise de raccordement, Prise de raccordement, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4032248505951
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 90 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Circuit	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Constitution	Prise de raccordement vissable y compris module RJ45 avec coupe et sertissage
Couleur	Gris clair	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Diamètre de la gaine, max.	9,5 mm
Diamètre de la gaine, min.	6 mm	Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Type de montage	Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi		

Caractéristiques techniques du module RJ45

Circuit EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

Normes

Norme de connecteur CEI 61076-3-106 Var. 6 Certificat N° (GERMLLOYD) 33451-06

Classifications

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Ethernet industriel IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval Germanischer Lloyd
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet industriel IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

