

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106
Var.6 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Référence	8808450000
Version	Bride de montage, Bride de prolongateur, droit, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 42 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article		Constitution	Bride de montage avec cadre de montage et module RJ45-femelle-femelle
	Bride de prolongateur, droit		
Couleur	Gris clair	Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Surface du contact	Or sur nickel
Type de montage	Armoire de distribution, Distribution box	Blindage	360° mise en contact du blindage
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 6, CEI 60603-7-5	Certificat N° (GERMLLOYD)	33451-06
---------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------

Classifications

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval Germanischer Lloyd
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Données techniques	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

