

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI
60603-7-51

Informations générales de commande

Type	IE-XM-RJ45/RJ45
Référence	8879050000
Version	Boîtier de prise pour rail, Prolongateur RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
Cdt.	1 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-XM-RJ45/RJ45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	49 g
-----------	------

Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article		Constitution	Fenêtre de visualisation des repérages Pas 1 TE selon DIN 43880, compatible insta
Circuit	Prolongateur RJ45 - RJ45 brochage avec codage couleur selon EIA / TIA T568 A (cuivre)	Couleur	Gris clair
Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0	Catégorie	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Type de montage	TS 35	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750		

Normes

Norme de connecteur	CEI 60603-7-5	Certificat N° (GERMLLOYD)	33451-06
N° de certificat (cULus)	E316369		

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V DC
Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Tenue d'isolation	500 MΩ

Classifications

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval Germanischer Lloyd DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Ethernet industriel IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté




Illustration du produit




Illustration du produit

