

**Ethernet industriel
IE-M12-ADAP A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Traversée de cloison M12 en IP67

Informations générales de commande

Type	IE-M12-ADAP A
Référence	8901630000
Version	Adaptateur, coudé, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248653584
Cdt.	1 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-M12-ADAP A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	36 g
-----------	------

Températures

Température de fonctionnement , max.	80 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de stockage, max.	80 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...80 °C	Température de stockage	-40 °C...80 °C
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45 90°	Raccordement 2	M12
Description de l'article	Adaptateur, coudé	Constitution	Femelle M12 vers femelle RJ45
Matériau de base du boîtier	PA 66	Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Blindage	Oui	Degré de protection	IP67

Normes

Norme de connecteur	CEI 60603-7-5, CEI 61076-2-101
---------------------	--------------------------------

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A	Résistance de contact	≤ 10 mΩ
----------------------------	-----	-----------------------	---------

Classifications

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20
eClass 9.1	19-17-01-25		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Ethernet industriel IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet industriel IE-M12-ADAP A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

