

Accessoires MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Type	MEHA KP SW M-D-SPX
Référence	9003640000
Version	Accessoires, Jeu de couteaux, Conducteurs avec isolants spéciaux, 7mm
GTIN (EAN)	4008190020507
Cdt.	1 pièce(s)

Accessoires
MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	11,5 mm	Hauteur (pouces)	0,453 inch
Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Poids	13 g	Poids net	3,68 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Couleur	noir	Diamètre du conducteur max.	1,21 mm
Diamètre du conducteur min.	1 mm	Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm	Type de câble	Conducteurs avec isolants spéciaux

Classifications

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)