

Outils
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | M-D-STRIPAX AWG 26+28 |
| Référence | 9003710000 |
| Version | Outils, Outil à dénuder et à couper, Conducteurs avec isolants spéciaux, 7mm |
| GTIN (EAN) | 4008190034184 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

Fiche de données

Outils M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur | 82 mm | Largeur (pouces) | 3,228 inch |
| Hauteur | 135 mm | Hauteur (pouces) | 5,315 inch |
| Profondeur | 16 mm | Profondeur (pouces) | 0,63 inch |
| Poids | 110 g | Poids net | 97,28 g |

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|
| Diamètre du conducteur max. | 0,5 mm | Diamètre du conducteur min. | 0,3 mm |
| Longueur de dénudage, maximale | 7 mm | Type de câble | Conducteurs avec isolants spéciaux |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 21-04-38-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-90 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données

Outils
M-D-STRIPAX AWG 26+28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

