

## Outils M-D-STRIPAX AWG 24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Type       | M-D-STRIPAX AWG 24   |
| Référence  | <a href="#">9003720000</a>   |
| Version    | Outils, Outil à dénuder et à couper, Conducteurs avec isolants spéciaux, 7mm |
| GTIN (EAN) | 4008190087029  |
| Cdt.       | 1 pièce(s)   |

## Fiche de données

### Outils M-D-STRIPAX AWG 24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 82 mm  | Largeur (pouces)    | 3,228 inch |
| Hauteur    | 135 mm | Hauteur (pouces)    | 5,315 inch |
| Profondeur | 16 mm  | Profondeur (pouces) | 0,63 inch  |
| Poids      | 110 g  | Poids net           | 96,28 g    |

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outil à dénuder

|                                |        |                             |                                    |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------|
| Diamètre du conducteur max.    | 0,8 mm | Diamètre du conducteur min. | 0,55 mm                            |
| Longueur de dénudage, maximale | 7 mm   | Type de câble               | Conducteurs avec isolants spéciaux |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000163    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC000163    | ETIM 6.0   | EC002109    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 21-04-38-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-90 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 |            |             |

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Fiche de données**

**Outils**  
**M-D-STRIPAX AWG 24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

