

Outils
M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- avec conducteur interne de 1 mm de \varnothing
- Longueur de dénudage réglable avec une butée
- ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage

Informations générales de commande

Type	M-D-STRIPAX LWL
Référence	9003750000
Version	Outils, Outil à dénuder et à couper, Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm \varnothing , 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	82 mm	Largeur (pouces)	3,228 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5,315 inch
Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Poids	110 g	Poids net	96,73 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Couleur	gris	Diamètre du conducteur max.	1 mm
Longueur de dénudage, maximale	7,5 mm	Type de câble	Fibre optique plastique avec conducteur interne 1 mm Ø

Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)