

**Presse
CTN 25 D5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour contacts non isolés**

cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	CTN 25 D5
Référence	9006230000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 10mm ² , 25mm ² , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4008190198459
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

**Presse
CTN 25 D5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids	730 g	Poids net	645,78 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	Cosses non isolées	Plage de sertissage, min.	10 mm ²
Plage de sertissage, max.	25 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	10 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
Profil de sertissage 2, min.	16 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	25 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Fiche de données

**Presse
CTN 25 D5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

