

## Accessoires MEHA KP WS M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Type       | MEHA KP WS M-D-SPX  |
| Référence  | <a href="#">9006970000</a>  |
| Version    | Accessoires, Jeu de couteaux, Fils souples et rigides avec isolant PVC, 7mm |
| GTIN (EAN) | 4032248363711   |
| Cdt.       | 1 pièce(s)  |

## Fiche de données

### Accessoires MEHA KP WS M-D-SPX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 26 mm   | Largeur (pouces)    | 1,024 inch |
| Hauteur    | 11,5 mm | Hauteur (pouces)    | 0,453 inch |
| Profondeur | 16 mm   | Profondeur (pouces) | 0,63 inch  |
| Poids      | 13 g    | Poids net           | 3,68 g     |

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outil à dénuder

|                                |        |                                |  |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--|
| Couleur                        | blanc  | Diamètre du conducteur max.    | 1,3 mm                                   |
| Diamètre du conducteur min.    | 0,3 mm | Longueur de dénudage, maximale | 7 mm                                     |
| Longueur de dénudage, minimale | 3 mm   | Type de câble                  | Fils souples et rigides avec isolant PVC |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC000163    | ETIM 6.0   | EC001509    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-04-48-90 |            |             |

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)