

**DMS 3
AKKU DMS 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Type	AKKU DMS 3
Référence	9007450000
Version	Outils, Batterie
GTIN (EAN)	4008190450106
Cdt.	1 pièce(s)

**DMS 3
AKKU DMS 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids	122 g	Poids net	126,78 g
-------	-------	-----------	----------

Tournevis électrique

Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Poids	122 g
Tension nominale	2,4 V		

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001199
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-05-04-01
eClass 6.2	27-05-04-90	eClass 7.1	27-05-04-90
eClass 8.1	27-05-04-90	eClass 9.0	21-05-92-07
eClass 9.1	21-05-92-07		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------