

DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Type	LG DMS PRO/ DMS 3
Référence	9007460000
Version	Outils, Chargeur de batterie
GTIN (EAN)	4008190404970
Cdt.	1 pièce(s)

**DMS 3
LG DMS PRO/ DMS 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids	600 g	Poids net	602,4 g
-------	-------	-----------	---------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Temps de charge	30 min
-----------------	--------

Tournevis électrique

Chargeur - entrée	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Chargeur - sortie	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Couple de serrage max.	3 Nm	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Poids	600 g	Poids - chargeur	600 g
Ralenti	200 u. 600 min ⁻¹	Temps de charge	30 min
Tension d#92accumulation	3,6 V	Tension nominale	3,6 V

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000359
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------