

## Tournevis SDIS 1.0X5.5X125

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Type	SDIS 1.0X5.5X125
Référence	<a href="#">9008410000</a>
Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248056378
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Tournevis SDIS 1.0X5.5X125

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	245 mm	Largeur (pouces)	9,646 inch
Poids	98 g	Poids net	92,6 g
Diamètre	36 mm		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	1 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	5,5 mm	Type de lame	B
longueur de la lame	125 mm		

### Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Screwdrivers Declaration of the Manufacturer</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>

**Fiche de données**

**Tournevis  
SDIS 1.0X5.5X125**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

